


SYST'AM[®] POLYAIR[®]

En luftbaserad tryckavlastande sittdyna skapad med fokus på användarvänlighet för att tillgodose olika individuella behov.



Anpassar Sig Till Olika Kroppsformer

PolyAir[®] är en innovativ sittdyna med luftceller som erbjuder effektiv tryckavlastning. Sittdynan finns i två varianter: en där luftcellerna är uppdelade i två grupper för differentierad tryckavlastning och en andra där alla luftceller är sammankopplade för enhetlig tryckavlastning. Oavsett variant kan sittdynan levereras i två olika höjder, 60 mm och 100 mm. Vid bäckensnedhet är två kamrar särskilt fördelaktiga eftersom de kan pumpas upp med olika trycknivåer. Den elektroniska manometern gör det enkelt att justera lufttrycket efter användarens specifika behov.


Enkel Inställning Och Kontroll

Med PolyAir[®] behöver du inte genomföra någon handcheck. Trycket övervakas och justeras enkelt med den elektroniska manometern. Detta minimerar risken för oönskade höga eller låga trycknivåer. Den lätthanterliga manometern med tydlig display ger enkel kontroll och justering av lufttrycket medan brukaren sitter kvar på sittdynan.


Laxprene[®] - För Komfort Och Hållbarhet

Laxprene[®] är en innovativ lösning från SYST'AM[®] och utmärker sig genom sin mjukhet och följsamhet, samtidigt som den strävar efter att bibehålla hållbarheten. Genom att använda dopkning som tillverkningsteknik får sittdynan en tunn och jämn struktur, vilket ger både flexibilitet och följsamhet.

Valet av dopkning som tillverkningsmetod resulterar i en sittdyna som strävar efter att vara slimmad och



Design i form av honungskakor




Klick ventil




Polymaille[®] överdrag



Etikett med mått & bruksanvisning



Obalans i bäckenbenet



Ombalansering: förbättrar stabilitet och läge.

PRODUKTSPECIFIKATION

Material	Sittdyna av Laxprene [®] tillverkad genom dopkning
Storlekar	Finns i olika storlekar från 36x36x6 till 61x50x6cm och 40x40x10 cm till 61x50x10 cm. (För mer detaljer angående specifika storlekar, vänligen vänd blad)
Brukarvikt	20 – 270 kg (Beroende på sittdynas storlek)
Märkning	Fastsydd etikett på överdraget med kuddmått och bruksanvisningar
Garanti	2 år

Överdrag	POLYMAILLE [®] - Avtagbart överdrag med dragkedja på tre sidor och inbyggt handtag.
Brandstandard	NF EN ISO 597 - 1 & 2
ISO-klass	043303
Återvinning	Helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.



SYSTAM POLYAIR®

Benämning	Tillgängliga storlekar	Brukarvikt
PolyAir® 100 (2 kammare)	40x40x10 cm	40-80 kg
PolyAir® 100 (2 kammare)	40x43x10 cm	40-90 kg
PolyAir® 100 (2 kammare)	40x46x10 cm	40-120 kg
PolyAir® 100 (2 kammare)	43x43x10 cm	40-110 kg
PolyAir® 100 (2 kammare)	43x46x10 cm	40-120 kg
PolyAir® 100 (2 kammare)	46x40x10 cm	40-120 kg
PolyAir® 100 (2 kammare)	46x46x10 cm	40-140 kg
PolyAir® 100 (2 kammare)	51x46x10 cm	40-160 kg
PolyAir® 100 (2 kammare)	51x50x10 cm	40-180 kg
PolyAir® 100 (2 kammare)	56x46x10 cm	60-230 kg
PolyAir® 100 (2 kammare)	61x50x10 cm	80-270 kg
PolyAir® 100 (1 kammare)	40x40x10 cm	40-80 kg
PolyAir® 100 (1 kammare)	43x43x10 cm	40-110 kg
PolyAir® 100 (1 kammare)	46x46x10 cm	40-140 kg
PolyAir® 60 (2 kammare)	36x36x6 cm	20-40 kg
PolyAir® 60 (2 kammare)	40x40x6 cm	30-80 kg
PolyAir® 60 (2 kammare)	40x43x6 cm	30-90 kg
PolyAir® 60 (2 kammare)	40x46x6 cm	30-110 kg
PolyAir® 60 (2 kammare)	43x43x6 cm	30-110 kg
PolyAir® 60 (2 kammare)	43x46x6 cm	30-120 kg
PolyAir® 60 (2 kammare)	46x40x6 cm	40-120 kg
PolyAir® 60 (2 kammare)	46x46x6 cm	40-140 kg
PolyAir® 60 (2 kammare)	51x46x6 cm	40-160 kg
PolyAir® 60 (2 kammare)	51x50x6 cm	40-180 kg
PolyAir® 60 (2 kammare)	56x46x6 cm	60-230 kg
PolyAir® 60 (2 kammare)	61x50x6 cm	80-270 kg
PolyAir® 60 (1 kammare)	40x40x6 cm	30-80 kg
PolyAir® 60 (1 kammare)	43x43x6 cm	30-110 kg
PolyAir® 60 (1 kammare)	46x46x6 cm	40-140 kg


(Vid bäckensnedhet är två kamrar särskilt fördelaktiga eftersom de kan pumpas upp med olika trycknivåer).




Järven Health Care



PolyAir® med Polymaille® överdrag



PolyAir® med 10cm hög.
Fördelaktig för personer med begränsad rörlighet & tyngre personer.



PolyAir® med 6cm hög.
För personer med begränsad rörlighet och mer tyngd, välj i första hand PolyAir® med 10cm.